

Pad-Steam

mod. 300-STEAM



L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI srl
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it



Pad-Steam

mod. **300**-STEAM

CARATTERISTICHE GENERALI:

1. Lunghezza cilindri: 300 mm.
2. Lunghezza utile cilindri: 250 mm.
3. Velocità regolabile con potenziometro da 0,4 a 5 mt. al minuto.
4. Accessoriato di n. 01 bacinella di tintura capacità max 1,5 litri.
5. Permanenza campione al trattamento da 8 secondi a 30 minuti.
6. Riscaldamento a mezzo vapore.
7. Trattamento con vapore saturo oppure con vapore surriscaldato tramite attacco esterno.
8. Accessoriato di n. 1 vasca di lavaggio con relativo spremitore.
9. Apparecchio costruito in acciaio inox.
10. Dimensioni in mm.: Lunghezza 1210-Profondità 1870-Altezza 1630.
Alimentazione elettrica: 3x400 V. Trifase+Neutro-50 Hz.

ACCESSORI/OPTIONAL PER PAD-STEAM MOD. 300-VAPORE

- Set resistenze elettriche per surriscaldamento vapore indiretto a max + 104° C
- N. 01 SISTEMA LAVAGGIO AGGIUNTIVO COMPOSTO DA:
 - * n. 01 vasca di lavaggio aggiuntiva
 - * n. 01 coppia cilindri di spremitura rivestiti con polimero speciale durezza 70 Shore A.

Nota:

L'impianto può essere dotato di max n. 5 vasche in totale (n. 1 in dotazione + n. 4 aggiuntive)

- Riscaldamento acqua per n. 01 vasca di lavaggio con termoregolatore (max 95° C.)

Nota: optional fornibile su tutte le vasche di lavaggio prescelte

- Dispositivo di srotolamento e arrotolamento tessuto (diametro max tessuto + cilindro: 150 mm)

CHARACTERISTICS:

1. Rollers length: 300 mm.
2. Usable rollers length: 250 mm.
3. Adjustable speed by means of potentiometer from 0,4 to 5 m/min.
4. Equipped with n. 01 dyeing basin max. capacity 1,5 litres about.
5. Staying time of sample under treatment from 8 seconds to 30 minutes.
6. Heating with steam.
7. Treatment made with saturated steam or with overheated steam through external connection.
8. Equipped with n. 1 washing vat with pertinent squeezer.
9. Unit made of stainless steel.
10. Dimensions in mm.: Length 1210 - Depth 1870 - Height 1630.
Electric alimentation: 3x400 V. Three-phases+N.-50 Hz.

ACCESSORIES/OPTIONAL FOR PAD-STEAM MOD. 300-STEAM

- Electric resistances for indirect steam overheating up to + 104° C. max.
- N. 01 ADDITIONAL WASHING SYSTEM COMPOSED OF:
 - * n. 01 additional washing vat
 - * n. 01 pair of squeezing rollers coated with special polymer 70 Shore A.

Note:

the plant can be equipped with max n. 5 vats (n. 1 supplied + n. 4 additional)

- Water heating for n. 01 washing vat with thermoregulator (max 95° C.)

Note: this accessory can be added on all the washing vats ordered

- Device for fabric winding and unwinding (max. diametre fabric+roller: 150 mm).

L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI srl
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it

